

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



性能更强 简化

u-远程

魏德米勒的u-remote 系统体现了我们IP 67型创新远程 I/O 理念，该系统完全着眼于用户的利益：量身订做的规划、更快速的安装、更安全的启动、更短的检修停工时间。目标在于大幅提高设备性能和效率 u-remote代表“性能更强”简化

通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol 多协议
订货号	2426310000
类型	UR67-MP-78-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434521
数量	1 items

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

高度	17.3 mm	高度 (英寸)	0.6811 inch
宽度	59.6 mm	宽度 (英寸)	2.3465 inch
净重	520 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

反向电路保护	是	操作电压	24
极限值	18 V DC ... 30 V DC	模块电子部分的功耗	典型值 100 mA

数字输出

每个输出信号的最大电流负载	2 A						
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色						
数字输出	<table border="1"> <tr> <td>短路保护</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>过载保护</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>反向电路保护</td> <td>是</td> </tr> </table>	短路保护	是	过载保护	是	反向电路保护	是
短路保护	是						
过载保护	是						
反向电路保护	是						
短路保护	是						
最大输出总电流	9 A (12 A 参阅使用手册)						
低输出电流	最小 (UL -1)						
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色						
高输出电压	最大 2 V						

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	UL 94	防护等级	IP67
模块款型	16 个数字输出		

联接

供电电压 (AUX-IN)	1 个 7/8" 5 回路插头	供电电压 (AUX-OUT)	1 个 7/8" 5 回路插座
现场总线 (BUS-OUT)	1x M12 孔式 4 针, D 编码	现场总线 (BUS-IN)	1x M12 孔式 4 针, D 编码
输入/输出连接	8x M12 孔式 5 针, A 编码		

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-24-26-04

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

M12

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。



通用订货数据

类型	SAI-SK-M12	版本
订货号	9456050000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4008190304058	
数量	30 ST	
类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本
订货号	2330260000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	
类型	SAI-SK STECKER M12	版本
订货号	1781520000	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
数量	50 ST	

PUR, 无卤, 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。
7/8"电缆常用于供电型应用。
没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们联系！

通用订货数据

类型	SAIL-7/8W-5-1.5U	版本
订货号	1292180150	传感器/执行器导线，一端不带连接器，7/8"，回路数：5 (4 + PE)，1.5 m，
GTIN (EAN)	4050118088052	销钉，90°，带屏蔽：无，LED：不，护套材料：PUR，卤素：不
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8G-5-1.5U	版本
订货号	1292170150	传感器/执行器导线，一端不带连接器，7/8"，回路数：5 (4 + PE)，1.5 m，
GTIN (EAN)	4050118088168	针式直，带屏蔽：无，LED：不，护套材料：PUR，卤素：不
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8BW-5-1.5U	版本
订货号	1292200150	传感器/执行器导线，一端不带连接器，7/8"，回路数：5 (4 + PE)，1.5 m，
GTIN (EAN)	4050118088304	弯型插座，带屏蔽：无，LED：不，护套材料：PUR，卤素：不
数量	1 ST	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SAIL-7/8BG-5-1.5U	版本
订货号	1292190150	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118088250	孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

直型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头, 用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接, 结实耐用, 十分适合用于机械工程。7/8"圆形连接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAIB-5/9-7/8	版本
订货号	1292000000	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
数量	1 ST	

弯型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头, 用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接, 结实耐用, 十分适合用于机械工程。7/8"圆形连接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAIBW-5/9-7/8	版本
订货号	1292020000	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086959	
数量	1 ST	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

直型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。7/8"圆形联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAIS-5/9-7/8	版本
订货号	1301220000	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118098150	
数量	1 ST	

弯型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。7/8"圆形联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAISW-5/9-7/8	版本
订货号	1291980000	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
数量	1 ST	

M12 直插针 - M12 直插针

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	版本
订货号	1025950015	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP
GTIN (EAN)	4032248776054	67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5
数量	1 ST	m

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头


预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12-RJ45



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	版本
订货号	1044470015	牵引 电缆, PROFINET, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248779062	(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
数量	1 ST	

螺钉连接




IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12	版本
订货号	1892120000	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
数量	1 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG-M 8/20 MC NE WS	版本	
订货号	1027290000	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式	
GTIN (EAN)	4032248753284		
数量	200 ST		