

PAC-M340-UNIS-V1-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

订货号	2426760005
类型	PAC-M340-UNIS-V1-0M5
GTIN (EAN)	4099986600713
数量	1 items

PAC-M340-UNIS-V1-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	222 g
----	-------

通用参数

电缆长度	0.5 m	适用于	模拟信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口连接器	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	最小回路数	28 回路
电缆外径	11.9 ± 1 mm	PLC 侧接连接器	SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P
导线压接面积	0.25 mm ²		

电气数据

最大总电流	0.125 A	耐压测试	1 kV/1s
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
电容 (线芯/线芯)	300 pF/m	电容 (线芯/屏蔽)	300 pF/m

额定数据 UL

最大总电流	0.125 A
-------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		