

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2427060000
类型	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
数量	1 items

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 20 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	触点材料	CuZn
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	电缆接头	M 12
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		

技术数据

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12 插孔, M12 插针	插针镀层	镀金的
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	CuZn
触点材料	CuZn	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
电缆接头	M 12	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



尺寸图



插针分配方案



插针分配方案

