

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2427060000
类型	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

20 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

技术资料 可定制接插件

回路数

5

编码

A 编码

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

CuZn

触点材料

CuZn

额定电压

60 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

电缆接头

M 12

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

技术数据

回路数

5

编码

A 编码

联接螺纹

M12 插孔, M12 插针

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

CuZn

触点材料

CuZn

额定电压

60 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

电缆接头

M 12

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

分类

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



尺寸图



插针分配方案



插针分配方案

