

## HDC 48B TOLU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨认并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 12, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头外壳, 顶部进线, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
订货号	<a href="#">2431650000</a>
类型	HDC 48B TOLU 2M40G CS
GTIN (EAN)	4050118443189
数量	1 items

## HDC 48B TOLU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	90 mm	深度 (英寸)	3.5433 inch
高度	94 mm	高度 (英寸)	3.7008 inch
宽度	132 mm	宽度 (英寸)	5.1968 inch
长度	132 mm	长度 (英寸)	5.1968 inch
净重	715 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94 None 表面处理 粉末涂层  
防护等级 IP65, 插接状态下

## 尺寸大小

进线 带螺纹 外壳宽度 C 90 mm  
外壳总长 132 mm 外壳高度 B 94 mm

## 运行

电缆接头尺寸 M 40 插头/插座/盖板 上部 插座  
罩盖 无盖板 拧紧力矩 1.2 Nm  
上方输入电缆数量 2 两侧输入电缆数量 0  
外壳设计 插头外壳, 顶部进线 锁定系统设计 端部锁定, 普通高度  
类型 标准 安装尺寸 12  
进线 带螺纹 型号 插头  
机罩设计 长托架 密封 无密封  
螺纹 (内部) M 40 颜色 (RAL) RAL 7035  
BG 12 适用于 ModuPlug® 是

## 分类

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437  
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02  
ECLASS 15.0 27-44-02-02

**HDC 48B TOLU 2M40G CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 48B TOLU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M40 - MS 68	版本
订货号	<a href="#">1772250000</a>	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 18 -
GTIN (EAN)	4032248 129904	OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀
数量	10 ST	镍的
类型	VG M40-1/K68	版本
订货号	<a href="#">1909890000</a>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 10 mm, OD min. 19 -
GTIN (EAN)	4032248536818	OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	10 ST	