#### **VG M20 EMV-4 MS 8-14**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 与插图相似







Produktabbildung

随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果,其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

#### 通用订货数据

版本	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的	
订货号	<u>2435160000</u>	
类型	VG M20 EMV-4 MS 8-14	
GTIN (EAN)	4050118446913	
数量	50 items	

## **VG M20 EMV-4 MS 8-14**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

~	'TH
	<b>TII.</b>
	3,00

MAMID 认证



ROHS 一致

### 尺寸和重量

高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
长度	48 mm	长度 (英寸)	1.8898 inch
净重	48 g		

#### 温度

工作温度 -40 ℃...100 ℃

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E199260	DEF   验收条件	DNV, UL, cULus

#### 通用参数

最大电缆外径	14 mm	最小电缆外径	7.5 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
拧紧力矩矩	5.5 Nm		100 °C
最小工作温度	-40 °C		1.5 mm
	是	最大护罩直径	11.50 mm
最小罩直径	5.50 mm	AF 尺寸 1	24 mm
AF 尺寸 2	24 mm	AF 尺寸	24 mm
防护等级	IP66, IP68 - 5 bar (30分 钟), IP69K	电缆接头	公制的, M 20
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 20
螺纹长度	8 mm	螺帽最大扭矩	10.50 Nm
防护等级(UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭力	6.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	5.50 Nm	螺帽最小扭矩	9.50 Nm
压接插芯	聚酰胺		

### 分类

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01

## 数据信息页

## **VG M20 EMV-4 MS 8-14**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-14-08-01

## 数据信息页

## **VG M20 EMV-4 MS 8-14**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 黄铜螺母 EMC



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

类型 SKMU EMV M20 订货号 <u>1777630000</u> GTIN (EAN) 4032248157907 数量 100 ST

SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 20, 3.6 mm, 黄铜

材质, 镀镍的

版本