

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示：视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

版本	测试工具, 电缆检测仪
订货号	2436670000
类型	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	155 mm	宽度 (英寸)	6.1024 inch
长度	155 mm	长度 (英寸)	6.1024 inch
净重	181 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

PW6 技术数据

物品描述	Non-contact voltage tester
------	----------------------------

测量及测试设备

量程类别	CAT IV 1000 V	额定电压, 最大值	1000 V AC
最小微定电压	12 V AC	显示	视觉和听觉
防护等级	IP65	电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA
已测试及批准, 根据	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		