

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 相距 4 mm 即给出反应
- 用于测试电磁阀、继电器、线圈和接触器的运行
- 所有磁场均可测试
- 提供视觉和声学指示
- 包含手电筒功能

通用订货数据

版本	测试工具, 无触点磁场检验仪
订货号	2436680000
类型	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	155 mm	长度 (英寸)	6.1024 inch
净重	55.7 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 非接触式磁场测试仪

测量及测试设备

显示	视觉和听觉	防护等级	IP65
电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA	已测试及批准, 根据	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		