

VT CTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

通用订货数据

版本	测试工具, 测试装置
订货号	2436690000
类型	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 143.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 7cl
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述 直通测试器

测量及测试设备

电压范围/ 交流	0.1 - 400 V	显示	视觉的和听觉的
防护等级	IP44	电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA
连续性测试	是 - 视觉 + 蜂鸣	已测试及批准, 根据	DIN EN 61010-1

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT CTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

