数据信息页

VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂,因此也 特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助 于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可 以采用视觉显示,也可以采用声音显示。

通用订货数据

版本	测试工具, 测试装置		
订货号	<u>2436690000</u>		
类型	VT CTL		
GTIN (EAN)	4050118450040		
数量	1 items		

数据信息页

VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一到

尺寸和重量

净重 143.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
RoHS 豁免(如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

PW6 技术数据

物品描述 直通测试器

测量及测试设备

电压范围/交流	0.1 - 400 V	显示	视觉的和听觉的
防护等级	IP44	电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA
连续性测试	是 - 视觉 + 蜂鸣	已测试及批准,根据	DIN EN 61010-1

分类

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

数据信息页

VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



