


HS 8.5-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 导线及电缆标记号, 8.5 - 25.4 mm, 25.4 x 40.5 mm, 黄色 |
| 订货号 | 2437800000 |
| 类型 | HS 8.5-25.4/25 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118460964 |
| 数量 | 400 items |

HS 8.5-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.77 mm | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| 高度 | 25.4 mm | 高度 (英寸) | 1 inch |
| 宽度 | 40.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.5945 inch |
| 净重 | 1.6 g | | |

温度

工作温度范围 -55...135 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|---------|--------------------|--------|--|
| 打印类型 | 空白 | 宽度 | 40.5 mm |
| 最大工作温度 | 135 °C | 最小工作温度 | -55 °C |
| 颜色编码 | 黄色 | 卤素 | 是 |
| 基础材料 | 聚烯烃 | 打印标志 | 无 |
| 推荐使用的工业 | 量产, 能源, 装置厂商, 机械制造 | 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 工作温度范围 | -55...135 °C | 每卷数量 | 400 |

导线和电缆标记号

| | | | |
|---------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 120 mm ² |
| 最小压接面积 | 35 mm ² | 最大电缆外径 | 25.4 mm |
| 最小电缆外径 | 8.5 mm | 收缩率 | 3:1 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C | 导线外径 | 8.5 - 25.4 mm |
| 导线压接面积 | 35 - 120 mm ² | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS 8.5-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HS 8.5-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | 版本 | |
| 订货号 | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 | |
| 订货号 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 | |
| 订货号 | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| 数量 | 1 ST | | |