HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

通用订货数据

| 版本 | 电缆标记号, 导线及电缆标记号, 1.6 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, 黄色 |
|------------|--|
| 订货号 | <u>2437900000</u> |
| 类型 | HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118461060 |
| 数量 | 1000 items |

HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|--|--|--------------|---------------------|
| ROHS | ————————————————————————————————————— | | |
| | - Д | | |
| 1 単単 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| 深 | 0.77 mm | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| | 50.8 mm | 高度 (英寸) | 2 inch |
| | 5.6 mm | 宽度 (英寸) | 0.2205 inch |
| 争重 | 0.6 g | | |
| 温度 | | | , |
| 工作温度范围 | -55105 °C | | |
| 环保产品合规 | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | | |
| REACH SVHC | | | |
| 通用数据 | | | |
| | * 4 | | |
| 打印类型 | 空白 | 宽度 | 5.6 mm |
| 最大工作温度 | 105 °C | 最小工作温度 | -55 °C |
| 颜色编码 | 黄色 | <u> </u> | 不 |
| 基础材料 | 聚烯烃 | 打印标志 | 无 |
| 适用的打印机 | <u>THM MULTIMARK, THM</u> <u>MULTIMARK PLUS</u> | 工作温度范围 | -55105 °C |
| 每卷数量 | 1000 | | |
| 导线和电缆标记号 | | | , |
| | 不 | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| ^{凶系} 最小压接面积 | 0.5 mm ² | 最大电缆外径 | 3.2 mm |
| 最小电缆外径 | 1.6 mm | 收缩率 收缩率 | 2:1 |
| 我小电级外程 | 90 °C | | 1.6 - 3.2 mm |
| 导线压接面积 | 0.5 - 1.5 mm ² | サ 級が正 | 1.0 - 3.2 11111 |
| | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

目录日期/图纸 2

数据信息页

HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM-HS 60/300 SW 订货号 2448880000

GTIN (EAN) 4050118462944

数量 1 ST

版本 Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

MULTIMARK ROLLER 115 类型

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST 版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

4

通用订货数据

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本 类型

订货号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 02.11.2025 12:56:15 MEZ