


**HS-HF 12.7-25.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 电缆标记号, 导线及电缆标记号, 12.7 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">2437930000</a>                          |
| 类型         | HS-HF 12.7-25.4/50 MM W                             |
| GTIN (EAN) | 4050118460728                                       |
| 数量         | 200 items   |

## HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.77 mm | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| 高度 | 50.8 mm | 高度 (英寸) | 2 inch      |
| 宽度 | 40.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.5945 inch |
| 净重 | 3.2 g   |         |             |

## 温度

工作温度范围 -55...105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 打印类型   | 空白   | 宽度     | 40.5 mm      |
| 最大工作温度 | 105 °C   | 最小工作温度 | -55 °C       |
| 颜色编码   | 白色   | 卤素     | 不            |
| 基础材料   | 聚烯烃  | 打印标志   | 无            |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围 | -55...105 °C |
| 每卷数量   | 200  |        |              |

## 导线和电缆标记号

|         |                          |        |                     |
|---------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素      | 不                        | 最大压接面积 | 120 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 35 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 25.4 mm             |
| 最小电缆外径  | 12.7 mm                  | 收缩率    | 2:1                 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                    | 导线外径   | 12.7 - 25.4 mm      |
| 导线压接面积  | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HS-HF 12.7-25.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |