

HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 4.8 - 9.5 mm, 25.4 x 15.1 mm, 黄色
订货号	2438100000
类型	HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461190
数量	1000 items

HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	15.1 mm	宽度 (英寸)	0.5945 inch
净重	0.6 g		

温度

工作温度范围	-55...105 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据


打印类型	空白	宽度	15.1 mm
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
基础材料	聚烯烃	打印标志	无
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-55...105 °C
每卷数量	1000		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	16 mm ²
最小压接面积	4 mm ²	最大电缆外径	9.5 mm
最小电缆外径	4.8 mm	收缩率	2:1
推荐的收缩温度	90 °C	导线外径	4.8 - 9.5 mm
导线压接面积	4 - 16 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-HS 60/300 SW	版本
订货号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	