

MCP BASIC 2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MCP Basic 2 特别适合需要现场打印少量标识牌的情况。它特别紧凑，并且由于重量轻，可以在任何地方快速使用。MCP Basic 2 非常适合标记少量打印介质，并减少未使用的标识牌数量。

通用订货数据

版本	标记号产品, 标记设备, 带墨的绘图仪打印, MultiCard, 标签
订货号	2438520000
类型	MCP BASIC 2
GTIN (EAN)	4050118465396
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2022-11-04T00:00:00+01:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	155 mm	深度 (英寸)	6.1024 inch
高度	470 mm	高度 (英寸)	18.5039 inch
宽度	480 mm	宽度 (英寸)	18.8976 inch
净重	6300 g		

温度

环境温度 10 °C...35 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

标记系统

标记号类型	MultiCard, 标签	系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
进料	手动组装	打印工艺	带墨的绘图仪打印
接口	USB	软件	M-Print® PRO
型号	MCP Basic 2	电源电压	100...240 V AC
操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	打印机驱动	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
打印速度	max. 40 cm/s	蓄电池操作	不
发货时已含附件	MCP Basic 2, MultiCard 安装板, 手册 (CD), M-Print 软件® PRO, 0.25 P-INK 打印笔, USB 电缆, 电源 (100-240 V AC / 50/60 Hz), 欧式插头, 美式插头		

分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

支架



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	MCP AP BASIC	版本
订货号	1139880000	支架
GTIN (EAN)	4032248922031	
数量	1 ST	
类型	MCP AP LABELS	版本
订货号	1924370000	支架
GTIN (EAN)	4032248563555	
数量	1 ST	
类型	MCP AP SF4-6	版本
订货号	1924310000	支架
GTIN (EAN)	4032248563494	
数量	1 ST	

Inlay



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	MCP EP	版本
订货号	1935130000	Inlay for MC plotter
GTIN (EAN)	4032248593583	
数量	1 ST	

附件

清洁装置



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	P-CLEANER	版本
订货号	1924330000	Plotter cleaner
GTIN (EAN)	4032248563517	
数量	1 ST	
类型	CLEANER 2000 25ML	版本
订货号	1772130000	Cleaner
GTIN (EAN)	4032248129294	
数量	1 ST	

墨水



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	P-INK 2.0	版本
订货号	1924340000	Ink
GTIN (EAN)	4032248563524	
数量	1 ST	
类型	INK 2000 25ML	版本
订货号	1772120000	Ink
GTIN (EAN)	4032248129287	
数量	1 ST	

MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

多样的



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	ADAPTER ALU STI-S	版本
订货号	1762440000	标记号产品, 转接器
GTIN (EAN)	4032248044504	
数量	1 ST	

毡笔



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	STI WATERPROOF SCHWARZ	版本
订货号	0508401694	Fibre pen
GTIN (EAN)	4008190017026	
数量	10 ST	

打印笔



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	PLOTTER PEN 0.25 P-INK	版本
订货号	1920640000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248561261	
数量	1 ST	

MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PLOTTER PEN 0.35 P-INK	版本
订货号	1920650000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248561278	
数量	1 ST	
类型	PLOTTER PEN 0.50 P-INK	版本
订货号	1005710000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248705870	
数量	1 ST	
类型	PLOTTER PEN 0.70 P-INK	版本
订货号	1011450000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248717897	
数量	1 ST	
类型	PLOTTERPEN 0,7	版本
订货号	1011440000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248717873	
数量	1 ST	
类型	PLOTTERPEN 0,18	版本
订货号	1768570000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248110926	
数量	1 ST	
类型	PLOTTERPEN 0,25	版本
订货号	1768540000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248110797	
数量	1 ST	
类型	PLOTTERPEN 0,35	版本
订货号	1768550000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248110803	
数量	1 ST	
类型	PLOTTERPEN 0,5	版本
订货号	1768560000	Plotter pen
GTIN (EAN)	4032248110919	
数量	1 ST	

多样的



我们的 MCP 绘图打印机是对魏德米勒 MultiCard 概念的补充，可与魏德米勒的 M-Print® PRO 软件一起使用。它们特别适合打印单个标识牌或 MultiCard 的一部分。尺寸为 4 至 6 的 SlimFix 标识牌的定位框可用于打印端子、电缆、电线和设备的 MultiCard。MCP 标签定位框用于打印标签。

通用订货数据

类型	MCP BASIC 2 COVER	版本
订货号	2493080000	
GTIN (EAN)	4050118502923	
数量	1 ST	