

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper, 0.5mm², 2.5mm²
订货号	2439140000
类型	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-01-06T00:00:00+01:00
替代产品	CRIMPFIX ECO

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	349 mm	深度 (英寸)	13.7401 inch
高度	230 mm	高度 (英寸)	9.0551 inch
宽度	288 mm	宽度 (英寸)	11.3386 inch
净重	14000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm ² (~AWG 20-14)	驱动	机电式
脉冲时间	approx. 1.8 sec	压接	梯形
管状端头 最大横截面	2.5 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
压接范围, 最大	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
压接长度	8 mm	耗材	特殊管状端头, 带塑料套
管状端头长度	14 mm	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

附件

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	AIMESA CF U/LS TIN	版本
订货号	1132150000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248920082	
数量	1 ST	
类型	HAKL/TPKL CF ECO	版本
订货号	9205810000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4032248814008	
数量	1 ST	