

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



通用订货数据

版本	Y connector
订货号	2439350000
类型	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
数量	1 items

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E310075

尺寸和重量

净重	102.96 g
----	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	T-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
屏蔽连接	否

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

通用参数

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
端口 1	M12/M12
屏蔽连接	否
导线外径	-

编码	T-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
额定电压	63 V DC
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C




分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸**图纸****Connection diagram****插针分配方案****插针分配方案**