

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于光纤插拔式连接器 PushPull Var 的 FreeCon 设计。14 符合 IEC 61076-3-117 标准要求，金属材质

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, 耦合, SCRJ, 电源, IP65
订货号	2448840000
类型	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
数量	1 items

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	130.4 mm	深度 (英寸)	5.1338 inch
高度	53 mm	高度 (英寸)	2.0866 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	804.65 g		

温度

存储温度 工作温度 -20 °C...55 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
外壳基本材料	铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆	安装方式	螺钉安装
防护等级	IP65	插拔次数	≥ 100
电源接口	PROFINET PushPull Power	数据接口	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24

光纤耦合器的光学特性

插入损耗 (光纤耦合器) ≤ 3.5 dB

电源连接器集束技术数据

电源连接器软导线最大压接面积 (电源连接器)	2.5 mm ²	最小 AWG 联接截面积 (电源连接器)	18.00
电源连接器触点材料	铜合金	电源连接器软导线最小压接面积	0.75 mm ²
电源连接器污染程度	2	电源连接器闭锁类型	Push Pull 推拉
最大 AWG 导线截面积 (电源连接器)	13.00	电源连接器外壳基本材料	铸铝, 经镀镍处理的
电源连接器联接2	弹片	电源连接器插拔次数	≤ 100
电源连接器密封材料	NBR	电源连接器触点支架材料	PA
电源连接器额定电压	24 V		

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

SC-RJ

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
 金属, 含SC插芯




通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-2SC-POF	版本	
订货号	1191550000	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
数量	10 ST		

Sets

PushPull Power 接插件, PROFINET 规范



通用订货数据

类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5	版本	
订货号	2465440000	电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件	
GTIN (EAN)	4050118522136		
数量	1 ST		