IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





适用于光纤插拔式联接器 PushPull Var 的 FreeCon 设计。14 符合 IEC 61076-3-117 标准要求,金属材质

通用订货数据

| 版本 | 接线箱, FreeCon, 耦合, SCRJ, 电源, IP65 |
|------------|----------------------------------|
| 订货号 | <u>2448840000</u> |
| 类型 | IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C |
| GTIN (EAN) | 4050118462685 |
| 数量 | 1 items |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002597

EC002597 27-44-03-18

27-44-03-18

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| ÷-ш. | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| 東批 | | | |
| ROHS | 一致 | | |
| 국寸和重量 | | | |
| | | | |
| 菜 | 130.4 mm | 深度 (英寸) | 5.1338 inch |
| 高度 | 53 mm | 高度 (英寸) | 2.0866 inch |
| 宽度 2.4 | 100 mm | 宽度 (英寸) | 3.937 inch |
| 争重 | 804.65 g | | |
| 温度 | | | |
| 字储温度 | | 工作温度 | -20 °C55 °C |
| 安装温度 | | | |
| 环保产品合规 | | | |
| RoHS 合规状态 | 符合要求 | | |
| REACH SVHC | 付百要水 | | |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b | -dc475a6ec24a | |
| 通用参数 | , | 401,704000214 | |
| | | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 银色 |
| 外壳基本材料 | 铝型材, 盒盖:锌压铸件, 涂漆 | 安装方式 | 螺钉安装 |
| 弥护等级 | IP65 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 电源接口 | PROFINET PushPull Power | 数据接口 | PROFINET PushPull SCF POF (V14) |
| 通用标准 | | | |
| | IEC 61076-3-117 Var. 14, | | |
| 工力公田市の公田 | IEC 61754-24 | | |
| 光纤耦合器的光学特性 | | | |
| 插入损耗 (光纤耦合器) | ≤ 3.5 dB | | |
| | 2 3.3 UD | | |
| 电源联接器集束技术数据 | | | |
| 电源联接器软导线最大压接面积(电源 ¹ 接器) | 联 2.5 mm² | 最小 AWG 联接截面积(电源联接器) | 18.00 |
| 电源联接器触点材料 | 铜合金 | 电源联接器软导线最小压接面积 | 0.75 mm ² |
| 电源联接器污染程度 | 2 | 电源联接器闭锁类型 | Push Pull 推拉 |
| 最大 AWG 导线截面积(电源联接器) | 13.00 | 电源联接器外壳基本材料 | 铸锌, 经镀镍处理的 |
| 电源联接器联接2 | 弹片 | 电源联接器插拔次数 | ≤ 100 |
| 电源联接器密封材料 | NBR | 电源联接器触点支架材料 | PA |
| 电源联接器额定电压 | 24 V | | 1 |
| 分类 | | | |
| | | | |

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

EC002597

EC002597

27-44-03-18

27-44-03-18

数据信息页

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| ECLASS 13.0 | 27-44-03-18 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

130.4 105.8 80









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SC-RJ



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) 金属,含SC插芯

通用订货数据

类型 IE-PS-V14M-2SC-POF


订货号 1191550000

GTIN (EAN) 4032248974436

数量 10 ST 版本

FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67

Sets





通用订货数据

类型 IE-PS-VAPM-5P-2.5 订货号 2465440000

4050118522136 GTIN (EAN)

数量 1 ST 版本

电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件