

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。
 可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

通用订货数据

版本	阀门插拔式连接器 (现场装配), 回路数: 3, 结构 A (18 mm), 抑制二极管, 24 V, 0.34...1.5 mm ²
订货号	2451220000
类型	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 26 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件


回路数	3	编码	结构 A (18 mm)
插针镀层	CuSn	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA 6 GF
绝缘电阻	108 Ω	最大电缆直径	10 mm
最小电缆直径	4.5 mm	触点材料	CuZn
最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.34 mm ²
额定电压	24 V	额定电流	10 A
防护等级	IP65, IP67, 拧入时	插拔次数	≤ 50
污染等级	3	电缆接头	PG 9
屏蔽连接	否	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-30...+90 °C	连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²
连接点截面积, 最小值	0.34 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

