

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	压接工具, 工具, 压接工具, 6mm ² , 300mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
订货号	2453810000
类型	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
数量	1 items

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	355 mm	高度 (英寸)	13.9764 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
长度	355 mm	长度 (英寸)	13.9764 inch
净重	3300 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

充电时间	0.5 h
物品描述	压接工具 6 - 300 mm ²
类型	液压蓄能器
操作电压	18 V
压紧力	标称 60 kN

压接工具数据

驱动	电液式	管状端头 最大横截面	185 mm ²
管状端头 最小横截面	25 mm ²	Crimpart/-profil	六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
路由器	16 mm		

触点描述

压接范围, 最大	300 mm ²	最小压接面积	6 mm ²
----------	---------------------	--------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

EPG 60


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



... 用于管状电缆端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG/HPG 60 WM 6	版本
订货号	2469380000	压接工具部件, 6mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 10	版本
订货号	2469540000	压接工具部件, 10mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 16	版本
订货号	2469550000	压接工具部件, 16mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 25	版本
订货号	2469560000	压接工具部件, 25mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 35	版本
订货号	2469570000	压接工具部件, 35mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483826	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 50	版本
订货号	2469580000	压接工具部件, 50mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483864	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 70	版本
订货号	2469590000	压接工具部件, 70mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483857	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 95	版本
订货号	2469600000	压接工具部件, 95mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483895	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 120	版本
订货号	2469610000	压接工具部件, 120mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118484007	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 150	版本
订货号	2469620000	压接工具部件, 150mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118483871	
数量	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ES EPG/HPG 60 WM 185	版本
订货号	2469630000	压接工具部件, 185mm², WM-夹
GTIN (EAN)	4050118484038	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 240	版本
订货号	2469640000	压接工具部件, 240mm², WM-夹
GTIN (EAN)	4050118484052	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 WM 300	版本
订货号	2469650000	压接工具部件, 300mm², WM-夹
GTIN (EAN)	4050118484045	
数量	1 ST	

... 用于压接电缆端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG/HPG 60 DIN 6	版本
订货号	2505280000	压接工具部件, 6mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519662	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 10	版本
订货号	2505290000	压接工具部件, 10mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519723	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 16	版本
订货号	2505300000	压接工具部件, 16mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519709	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 25	版本
订货号	2505310000	压接工具部件, 25mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519693	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 35	版本
订货号	2505320000	压接工具部件, 35mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519679	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 50	版本
订货号	2505330000	压接工具部件, 50mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519686	
数量	1 ST	

EPG 60


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ES EPG 60/HPG DIN 70	版本
订货号	2505340000	压接工具部件, 70mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519716	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 95	版本
订货号	2505350000	压接工具部件, 95mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519730	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG DIN 120	版本
订货号	2505360000	压接工具部件, 120mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118519747	
数量	1 ST	

... 用于压缩电缆端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG/HPG 60 HEX 6	版本
订货号	2505150000	附件, 6mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 10	版本
订货号	2505160000	压接工具部件, 10mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 16	版本
订货号	2505170000	压接工具部件, 16mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 25	版本
订货号	2505180000	压接工具部件, 25mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 35	版本
订货号	2505190000	压接工具部件, 35mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519587	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 50	版本
订货号	2505200000	压接工具部件, 50mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519600	
数量	1 ST	

EPG 60


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ES EPG/HPG 60 HEX 70	版本
订货号	2505210000	压接工具部件, 70mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519594	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 95	版本
订货号	2505220000	压接工具部件, 95mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519563	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 120	版本
订货号	2505230000	压接工具部件, 120mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519624	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 150	版本
订货号	2505240000	压接工具部件, 150mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519631	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 185	版本
订货号	2505250000	压接工具部件, 185mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519617	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 240	版本
订货号	2505260000	压接工具部件, 240mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519648	
数量	1 ST	
类型	ES EPG/HPG 60 HEX 300	版本
订货号	2505270000	压接工具部件, 300mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118519655	
数量	1 ST	

... 用于管状端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 60/HPG AEH 25	版本
订货号	2577810000	压接工具部件, 25mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118590722	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG AEH 50	版本
订货号	2577830000	压接工具部件, 50mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118590708	
数量	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ES EPG 60/HPG AEH 70	版本
订货号	2577850000	压接工具部件, 70mm², 梯形
GTIN (EAN)	4050118590692	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG AEH 95	版本
订货号	2577870000	压接工具部件, 95mm², 梯形
GTIN (EAN)	4050118590685	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 60/HPG AEH 120	版本
订货号	2577880000	压接工具部件, 120mm², 梯形
GTIN (EAN)	4050118590678	
数量	1 ST	

附件



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	AKKU LI 18B2	版本
订货号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
类型	AKKU LI 18B5	版本
订货号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
类型	LADEGERAET EPG	版本
订货号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	