

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller 是铜、铝电缆切割方面的专家。产品涵盖可直接施力的较小横截面切割工具，以及针对大直径电缆的切割器。

- 由于采用了两级液压系统，处理速度极快
- 360° 速动的旋转刀头
- 手柄和重量均衡分布皆符合人体工学，确保无疲劳及安全操作
- 永久电池充电水平控制
- 对切割周期和状态显示的监测
- 在发生故障的情况下对故障进行显示

通用订货数据

版本	断线工具, 切割工具
订货号	2453830000
类型	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
数量	1 items

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	365 mm	高度 (英寸)	14.3701 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	3100 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

充电时间	0.5 h	类型	液压蓄能器
操作电压	18 V		

切割工具

铜导线, 单股, 最大	240 mm ²	铜导线, 多股, 最大	200 mm ²
铜导线, 最大 Ø	40 mm	充电时间	0.5 h
操作电压	18 V	铝导线, 单股, 最大 (mm ²)	500 mm ²
铝导线, 多股, 最大 (mm ²)	280 mm ²	铝导线, 多股, 最大 Ø	40 mm
开孔冲力	30 kN		

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

应用举例



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm^2
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	AKKU LI 18B5	版本
订货号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
类型	AKKU LI 18B2	版本
订货号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
类型	LADEGERAET EPG	版本
订货号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	