

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	FrontCom, Set
订货号	<a href="#">2460640000</a>
类型	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
数量	1 items

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	134 mm	深度 (英寸)	5.2756 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	634 g		

## 温度

存储温度	工作温度
安装温度	

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 基本信息

产品型号	Set	防护等级	IP65, 闭合状态
框体材料	铸铝	盖板材料	铸铝, 经粉末喷涂处理
参考产品	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a> , <a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a>		

## 技术数据

隔板	1x 数据, 1x 电源, 不带屏蔽	框架	金属防护盖, 可用钥匙锁定
插座额定电压	250 V	电源插芯	DE 插座
数据插芯	USB 2.0 A/A	插座额定电流	16 A

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

