数据信息页

TNST OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	断路插头(端子), Wemid, 橙色		
订货号	<u>2463540000</u>		
类型	TNST OR		
GTIN (EAN)	4050118478211		
数量	50 items		

TNST OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
\				
深	29.73 mm	深度 (英寸)	1.1705 inch	
高度	11.3 mm	高度 (英寸)	0.4449 inch	
宽度	2.7 mm	宽度 (英寸)	0.1063 inch	
净重 ————————————————————————————————————	1.2 g			
温度				
环境温度	-5 °C40 °C	量 最小持续工作温度	-60 °C	
最大持续工作温度	130 °C	43.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		
环保产品合规	100 0			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
共匕仅个参数				
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装	
可压接导线 (额定联接)				
联接类型	可插拔的			
	. 1120001			
材料参数				
基础材料	Wemid			
型型物料 阻燃等级符合 UL 94	V-0		世	
通用的	V 0			
通用的				
安装指导	直接安装			
额定数据				
额定电流	20 A	过压等级	III	
污染等级	3			
分类	,			
ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018	
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018	
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-49	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			