

TNST OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	断路插头（端子），Wemid, 橙色
订货号	2463540000
类型	TNST OR
GTIN (EAN)	4050118478211
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	29.73 mm	深度 (英寸)	1.1705 inch
高度	11.3 mm	高度 (英寸)	0.4449 inch
宽度	2.7 mm	宽度 (英寸)	0.1063 inch
净重	1.2 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
------	------	------	------

可压接导线 (额定联接)

联接类型	可插拔的
------	------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据

额定电流	20 A	过压等级	III
污染等级	3		

分类

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		