

**PRO COM DISPLAY 7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础，这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计，无需任何工具即可进行操作，并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

**通用订货数据**

版本	Communication module
订货号	<a href="#">2466960000</a>
类型	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
数量	1 items

## PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E258476
证书编号 (cULusEX)	E470829

## 尺寸和重量

深	33.6 mm	深度 (英寸)	1.3228 inch
高度	74.4 mm	高度 (英寸)	2.9291 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	36 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-25 °C...70 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## 通用参数

防护等级	IP20	
MTTF	符合标准	SN 29500
	工作时间 (小时), 最小值。	2505000 h
	环境温度	40 °C
	占空比	100 %

## 电气安全

防触电保护	Acc. to VDE0106-101	用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准
-------	---------------------	----------------	---------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

**PRO COM DISPLAY 7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

