

**PRO COM CAN OPEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础，这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计，无需任何工具即可进行操作，并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | Communication module       |
| 订货号        | <a href="#">2467320000</a> |
| 类型         | PRO COM CAN OPEN           |
| GTIN (EAN) | 4050118482225              |
| 数量         | 1 items                    |

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| 证书号 (cULus)           | E258476               |
| 证书编号 (cULusEX)        | E470829               |

尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 33.6 mm | 深度 (英寸) | 1.3228 inch |
| 高度 | 74.4 mm | 高度 (英寸) | 2.9291 inch |
| 宽度 | 35 mm   | 宽度 (英寸) | 1.378 inch  |
| 净重 | 75 g    |         |             |

温度

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -25 °C...70 °C |
|------|------|----------------|

环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e |

通用参数

|      |                 |           |
|------|-----------------|-----------|
| 重量   | 36 g            |           |
| 防护等级 | IP20            |           |
| MTTF | 符合标准            | SN 29500  |
|      | 工作时间 (小时), 最小值。 | 4082000 h |
|      | 环境温度            | 40 °C     |
|      | 占空比             | 100 %     |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001604    | ETIM 9.0    | EC001604    |
| ETIM 10.0   | EC001604    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-08 |             |             |

**PRO COM CAN OPEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

电缆

SUB-D 到 RJ45 的适配器电缆，用于 PRO COM CAN OPEN 通信模块。



通用订货数据

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型         | PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M     | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">2578530000</a> | , Sub-D 插座 9 针, RJ45 IP 20, 0.5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118589597              |                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                   |
| 类型         | PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M     | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">2578550000</a> | , Sub-D 插座 9 针, RJ45 IP 20, 1 m   |
| GTIN (EAN) | 4050118589702              |                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                   |
| 类型         | PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M     | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">2578560000</a> | , Sub-D 插座 9 针, RJ45 IP 20, 2.5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118589573              |                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                   |