

PRO COM CAN OPEN EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础，这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计，无需任何工具即可进行操作，并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

通用订货数据

版本	Communication module
订货号	2467340000
类型	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
数量	1 items

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E258476

证书编号 (cULusEX) E470829

尺寸和重量

深	33.6 mm	深度 (英寸)	1.3228 inch
高度	74.4 mm	高度 (英寸)	2.9291 inch
宽度	35 mm	宽度 (英寸)	1.378 inch
净重	76 g		

温度

存储温度	工作温度	-25 °C...70 °C
------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

通用参数

重量	36 g	
防护等级	IP20	
MTTF	符合标准	SN 29500
	工作时间 (小时), 最小值。	4082000 h
	环境温度	40 °C
	占空比	100 %

分类

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		