


SAIL-M8WM8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们联系！

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 传感器/执行器导线, M8 / M8, 回路数: 5, 5 m, 针式弯 - 孔式弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 订货号 | 2475230500 |
| 类型 | SAIL-M8WM8G-5-5.0U |
| GTIN (EAN) | 4050118487046 |
| 数量 | 1 items |

SAIL-M8WM8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 160 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

| | | | |
|------------|-------------|------------------|--|
| 电缆长度 | 5 m | 护套颜色 | 黑色 |
| 适用于拖曳电缆 | 是 | 芯线横截面积 | 0.25 mm ² |
| 带屏蔽 | 无 | 卤素 | 不 |
| 绝缘 | PP | 加速度 | 5 m/s ² |
| 最小弯曲半径, 可变 | 10 x 电缆直径 | 最小弯曲半径, 固定 | 5 x 电缆直径 |
| 弯曲循环 | 12 百万 | 阻燃性 | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, 符合 IEC 60332-2-2 |
| 传输速率 | 5 m/s | 护套材料 | PUR |
| 电缆长度可配置 | 无 | 外部覆层符合 UL AWM 样式 | 20549 (80 °C / 300 V) |
| 辐照交联 | 无 | 防焊接火花 | 无 |
| 抗扭强度 | 360 °/m | 静止时的温度范围 | -40...80 °C |
| 耐焊珠高温 | 无 | 扭转时的弯曲循环 | > 5 Mio. |
| 移动中的温度范围 | -25...80 °C | 扭转长度 | 1 m |
| 回路数 | 5 | | |

基本技术信息

| | | | |
|-------|-----------------|--------|-------------------|
| 编码 | B 编码 | 联接螺纹 | M8 / M8 |
| 插针镀层 | 镀金的 | LED | 不 |
| 类型 | 针式 弯 - 孔式 弯 | 外壳基本材料 | PUR |
| 绝缘电阻 | 108 Ω | 额定电压 | 60 V |
| 额定电流 | 3 A | 防护等级 | IP69K, IP65, IP66 |
| 插拔次数 | ≥ 100 | 污染等级 | 3 |
| 螺纹环材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 外壳温度范围 | -25...+85 °C |
| 拧紧力矩 | M8: 0.5 - 0.6Nm | | |

电气特性

绝缘电阻 108 Ω 额定电压 60 V

右插头

插头, 右 M8, IP67, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽

SAIL-M8WM8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

左插头

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 插头, 左 | M8, IP67, 针式端头, 弯曲 90°, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-------------------------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

SAIL-M8WM8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



Male, angled

尺寸图




Straight socket

插针分配方案



插针分配方案



接线图

理想的工具：Screwty® 带扭矩功能



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F