

MCB 489 1P D 60A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	微型断路器, 特性曲线: D, 回路数: 1, 60 A, 白色
订货号	2478770000
类型	MCB 489 1P D 60A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491227
数量	72 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P D 60A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	60.2 mm
高度	116 mm
宽度	17.6 mm
净重	13.88 g

深度 (英寸)	2.3701 inch
高度 (英寸)	4.5669 inch
宽度 (英寸)	0.6929 inch

温度

存储温度	环境温度
工作温度	湿度

-35 °C...70 °C
40°C / 95% 相对湿度, 无凝结

电气数据

电压类型	交流/ 直流
额定直流电压	60 V
关断能力	10000.00 A

额定交流电压	120 V
额定电流	60 A

通用数据

特性曲线	D
断路器版本	热磁
一般电气寿命 (循环)	6000
固定类型	导轨装配
冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准

回路数	1
一般机械寿命 (循环)	20000
安装方式	DIN 导轨
振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
颜色编码	白色

分类

ETIM 8.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042
ECLASS 15.0	27-14-19-01

ETIM 9.0	EC000042
ECLASS 14.0	27-14-19-01