

MCB 1077 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	微型断路器, 特性曲线: D, 回路数: 3, 15 A, 白色
订货号	2481340000
类型	MCB 1077 3P D 15A ACDC
GTIN (EAN)	4050118488654
数量	4 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	60.2 mm	深度 (英寸)	2.3701 inch
高度	82 mm	高度 (英寸)	3.2283 inch
宽度	52.9 mm	宽度 (英寸)	2.0827 inch
净重	249.75 g		

温度

存储温度	环境温度	-35 °C...70 °C
工作温度	湿度	40°C / 95% 相对湿度, 无凝结

电气数据

电压类型	交流/ 直流	额定交流电压	480277 V
额定电流	15 A	关断能力	10000.00 A

通用数据

特性曲线	D	回路数	3
断路器版本	热磁	一般机械寿命 (循环)	20000
一般电气寿命 (循环)	6000	安装方式	DIN 导轨
固定类型	导轨装配	振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准	颜色编码	白色

分类

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		