#### **APGPC 1.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

版本	端子盖, 橙色, Wemid, 高度: 16 mm, 宽度: 3.3 mm, 深: 13 mm, V-0
订货号	<u>2482530000</u>
类型	APGPC 1.5
GTIN (EAN)	4050118494563
数量	50 items

#### **APGPC 1.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深 <u></u> 高度	13 mm	深度 (英寸)	0.5118 inch	
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch	
宽度	3.3 mm	宽度 (英寸)	0.1299 inch	
争重	0.22 g			
温度				
<i>+</i> ₩\= <del>c</del>	05.00 55.00	77.14.19.0b	F 00 40 00	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
 材料参数				
基础材料	Wemid	颜色编码	橙色	
阻燃等级符合 UL 94	V-0			
分类			,	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0		ECLASS 9.0	27-14-11-92	
	FC002848		2, 1, 1, 02	
	EC002848 27-14-11-92		27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0			27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90	

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

## **APGPC 1.5**

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



