SAIE-M12S-CD-2.0A HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 针式 直, PG 9, 回路数: 5, 2 m
订货号	<u>2484420200</u>
类型	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
GTIN (EAN)	4050118495935
数量	1 items

SAIE-M12S-CD-2.0A HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	<u> </u>			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
			<u>'</u>	
争重	120 g			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	日 水 (円 内) ハ (円 D) ハ			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4			
	25.00.00 407. 100 1 5074 4			
电缆技术参数				
+ W. L. c		<u> </u>	/ T.I.K. 4	
电缆长度	2 m	护套颜色	红紫色	
PE 功能	无	电缆材料	PUR 不含卤素的	
加速度	5 m/s ²	最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径	
最小弯曲半径,固定	5 x 电缆直径	弯曲循环 (4.55)	1 mill.	
导线横截面(打印/在线)	PUR 0.25 mm ² / PVC 0.34 mm ²	传输速率	5 m/s	
沪套材料	PUR 不含卤素的	外部覆层符合 UL AWM 样式	20236 (80 °C / 30 V)	
· 防焊接火花	 无	颜色编码	红色, 黑色, 白色, 蓝色	
回路数	5			
技术资料 可定制接插件				
回路数	5	编码	A 编码	
插针镀层	镀金的	最大电缆直径	7.5 mm	
最小电缆直径	6.9 mm	额定电压	125 V	
预定电流	4 A	防护等级	IP68	
亏染等级	3	电缆接头	PG 9	
屏蔽连接 ————————————————————————————————————	是	外壳温度范围	-5 +70 °C	
分类				
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570	
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570	
TIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03	
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03	
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03	
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03	
	27 110100		2, 110100	

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

27-44-01-03

SAIE-M12S-CD-2.0A HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

41,5 23 11 23 11 8 NW 13,4 mm



分解图纸

接线图

