

SAIL-M12BGM12G-5S8.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 8.5 m, 孔式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	2485140850
类型	SAIL-M12BGM12G-5S8.5U
GTIN (EAN)	4050118504408
数量	1 items

SAIL-M12BGM12G-5S8.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 300 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

电缆长度	8.5 m
防油	符合 IEC 60811:404
芯线横截面积	0.34 mm ²
卤素	不
加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
阻燃性	In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, 符合 IEC 60332-2-2
护套材料	PUR
无 LABS	是
外部覆层符合 UL AWM 样式	20549 (80 °C / 300 V)
辐照交联	无
颜色编码	蓝色, 白色, 棕色, 灰色, 黑色
静止时的温度范围	-40...80 °C
移动中的温度范围	-25...80 °C
外径	5.7 mm ± 0.2 mm

护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是
带屏蔽	是
绝缘	PP
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio
传输速率	200 m/s
电缆长度可配置	无
抗水解, 抗微生物	是
线芯符合 UL AWM 样式	10493 (80 °C / 300 V)
防焊接火花	无
抗扭强度	0 °/m
耐焊珠高温	无
回路数	5

基本技术信息

编码	A 编码
插针镀层	镀金的
类型	孔式直 - 孔式直
绝缘电阻	108 Ω
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
跳线	不
外壳温度范围	-25...+85 °C

联接螺纹	M12 / M12
LED	不
外壳基本材料	PUR
额定电压	60 V
防护等级	IP65, IP66, IP67, IP68, 挤入式
污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸
拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2 Nm

电气特性

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	60 V
------	-------	------	------

SAIL-M12BGM12G-5S8.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**右插头**

插头, 右 M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽

左插头

插头, 左 M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-M12BGM12G-5S8.5U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸


www.weidmueller.com

尺寸图


尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



SAIL-M12BGM12G-5S8.5U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

接线图

理想的工具 : Screwty ® 带扭矩功能



Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F