

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------------|
| 订货号 | 2485310000 |
| 类型 | SAI-WDF 5P B M12 K |
| GTIN (EAN) | 4050118495942 |
| 数量 | 1 items |

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 19.36 g

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|----------------|------|------|
| 回路数 | 5 | 编码 | B 编码 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 螺钉联接 |
| 外壳基本材料 | CuZn | 触点材料 | CuZn |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67 | 电缆接头 | M 12 |
| 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C | | |

技术数据

| | | | |
|------|----------------|--------|----------------|
| 回路数 | 5 | 编码 | B 编码 |
| 联接螺纹 | M12 插孔, M12 插针 | 插针镀层 | 镀金的 |
| 联接类型 | 螺钉联接 | 外壳基本材料 | CuZn |
| 触点材料 | CuZn | 额定电压 | 60 V |
| 额定电流 | 4 A | 防护等级 | IP67 |
| 电缆接头 | M 12 | 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



插针分配方案



插针分配方案

