

**SAI-WDF 4P M12 K 230**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



通用订货数据

订货号	2485360000
类型	<a href="#">SAI-WDF 4P M12 K 230</a>
GTIN (EAN)	4050118496048
数量	1 items

## SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

20.5 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

## 技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

A 编码

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

CuZn

触点材料

CuZn

额定电压

230 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

## 技术数据

回路数

4

编码

A 编码

联接螺纹

M12 插孔, M12 插针

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

CuZn

触点材料

CuZn

额定电压

230 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

## 分类

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



尺寸图



插针分配方案



插针分配方案

