

BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

请勿用于新项目研发。



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 处于完整状态, 聚碳酸酯, 透明
订货号	2486990000
类型	BG GHDE 10P HO GK PT6
GTIN (EAN)	4050118497595
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E256877

尺寸和重量

深	87 mm	深度 (英寸)	3.4252 inch
高度	181 mm	高度 (英寸)	7.126 inch
宽度	192 mm	宽度 (英寸)	7.559 inch
净重	366.99 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	塑料材质, GRP	外壳材料	聚碳酸酯
硅胶	无	颜色编码	透明
防护等级	IP65, 处于完整状态	阻燃等级符合 UL 94	V-0
螺钉扭矩	2 Nm	顶盖附件	TX20 螺丝
安装指导	含盖子螺钉		

分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

钻孔图



BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

通用订货数据

类型	DMS PRO	版本
订货号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量，宽阔的工作范围和出色的效率，魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法，魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩：

- DIN 5261 标准，适用于 PH/PZ 钻头；
- DIN 5263 标准，适用于开槽钻头；
- Camcar 标准，适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命，因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括：

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值，因此既适用于手动工具，也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性，因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合，这意味着磨损显著减少，同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求，确保始终如一的出色品质。

通用订货数据

类型	BIT E6,3 T20 X 150	版本
订货号	2821510000	装配工具
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

BG GHDE 10P HO GK PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

Generation 1



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

类型	GH 10P PT6	版本
订货号	1121980000	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4032248903023	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	
类型	BG GH 10P 4XVG PT6	版本
订货号	1121990000	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4032248903030	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	