

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 订货号 | 2488600000 |
| 类型 | HDC 24B ABU N |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 |
| 数量 | 1 items |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E92202 |

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|
| 高度 | 29.5 mm | 高度 (英寸) | 1.1614 inch |
| 宽度 | 57 mm | 宽度 (英寸) | 2.2441 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 32 mm | 安装宽度 | 130 mm |
| 净重 | 124.96 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

环保产品合规

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 水 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

| | | | |
|--------|-------------|--------|------|
| 外壳基本材料 | 铸铝 | 表面处理 | 粉末涂层 |
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无 |
| 锁定元件材料 | 聚酰胺, 不锈钢 | | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸大小**

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 孔距 A2 | 130 mm | 进线 | 不 |
| 外壳宽度 C | 43 mm | 外壳总长 | 120 mm |
| 外壳高度 B | 30 mm | | |

运行

| | | | |
|---------------|----------|----------|------------|
| 电缆接头尺寸 | none | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 两侧输入电缆数量 | 0 |
| 外壳设计 | 穿体式插座外壳 | 锁定系统设计 | 侧面锁定, 普通高度 |
| 类型 | 标准 | 安装尺寸 | 8 |
| 进线 | 不 | 型号 | 扩展 (运行) |
| 机罩设计 | 十字托架 | 密封 | NBR |
| 颜色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

重要注意事项

| | |
|------|--------------------|
| 产品信息 | 安装外壳时, 请确保正确放置平垫圈。 |
|------|--------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D TOBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1009710000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248771394 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TOBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1045560000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248780532 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |

XXL插头外壳, 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D TOBU 1M50G | 版本 |
| 订货号 | 1111140000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248964413 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50 |
| 数量 | 1 ST | |

插头外壳 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B TOBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661370000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417925 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TOBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661380000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417932 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TOBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661440000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417994 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TOBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661460000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190418014 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TOBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786830000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204076 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TOBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205257 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TOBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787820000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205264 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TOBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1902980000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248585274 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |

XXL插头外壳, 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D TSBU 1M50G | 版本 |
| 订货号 | 1111130000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳 侧面进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B TSBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661230000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417789 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TSBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661240000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417796 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TSBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661300000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417857 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TSBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661320000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190417871 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TSBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786770000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204014 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TSBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1786780000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204021 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TSBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205097 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TSBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787760000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205103 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D TSBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1809630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248284986 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B TSBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1902480000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248592944 | 壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘防尘盖

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 24B DODQ 4BO | 版本 |
| 订货号 | 1665630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件**穿体式插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 24B ABU | 版本 |
| 订货号 | 1212400000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B ABU N | 版本 |
| 订货号 | 2488600000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B KBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787920000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | 面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661720000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | 面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661730000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | 面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D KBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786960000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | 面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D KBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| 数量 | 1 ST | |

插座外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1901150000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560960000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661510000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 1PG21G N | 版本 |
| 订货号 | 2560750000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787870000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2560970000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1904340000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1904350000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 1M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2561050000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1786890000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M25G N | 版本 |
| 订货号 | 2561060000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | 1786880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2M32G N | 版本 |
| 订货号 | 2550540000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1661590000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1661630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SBU 2PG29G N | 版本 |
| 订货号 | 2560790000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| 数量 | 1 ST | |