

RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。
FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。
适用于预组装电缆的可折叠密封件
可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置可以集成到密封件中

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM |
| 订货号 | 2491870000 |
| 类型 | RKDG D18 WG PT6 |
| GTIN (EAN) | 4050118501537 |
| 数量 | 10 items |

RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 18 mm | 深度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 高度 | 33.8 mm | 高度 (英寸) | 1.3307 inch |
| 宽度 | 46.7 mm | 宽度 (英寸) | 1.8386 inch |
| 净重 | 21.8 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|----------------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------|---------|
| 基础材料 | EPDM | 硅胶 | 无 |
| 颜色编码 | 黑色 | 类型 | 密封 |
| 防护等级 | IP54, 带对应机壳 | 阻燃等级符合 UL 94 | HB |
| 安装位置、安装提示 | 用于 FieldPower® 密封槽 | 导线类型 | 圆的 |
| 最小电缆外径 | 18.5 mm | 最大电缆外径 | 20.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |