

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

通用订货数据

版本	电源连接器, 法兰, PROFINET, 法兰套件
订货号	2493480000
类型	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
数量	1 items

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E92202

尺寸和重量

宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
长度	66 mm	长度 (英寸)	2.5984 inch
净重	54 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

回路数	5	插针镀层	镍, 镀金
屏蔽	不带屏蔽	阻燃等级符合 UL 94	V-2
颜色编码	银灰色	外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的
触点材料	铜合金	最大压接面积 软导线	2.5 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.75 mm ²	安装方式	4 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	2	端口 1	PushPull Power
端口 2	弹片	密封材料	NBR
锁定类型	Push Pull 推拉		

通用标准

连接器标准	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	UR 证书号	E92202
-------	------------------------------------------------------------	--------	--------

标准

连接器标准	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
-------	------------------------------------------------------------

电气特性

操作电压	24 V	50 °C 下载流量	16 A
------	------	------------	------

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



图纸



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-VAPP	版本	
订货号	1068930000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248823093		
数量	10 ST		