

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

通用订货数据

版本	电源连接器, 外壳法兰, PROFINET
订货号	<a href="#">2493490000</a>
类型	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
数量	1 items

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E92202

## 尺寸和重量

高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	36.2 mm	宽度 (英寸)	1.4252 inch
长度	14.2 mm	长度 (英寸)	0.5591 inch
净重	23 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

屏蔽	不带屏蔽	颜色编码	银灰色
外壳基本材料	铸铝, 经镀镍处理的	安装方式	4 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	500
污染等级	2	密封材料	NBR
锁定类型	Push Pull 推拉		

## 通用标准

UR 证书号	E92202
--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

