

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

通用订货数据

版本	电源连接器, 外壳法兰, PROFINET
订货号	2493490000
类型	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
数量	1 items

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	36.2 mm	宽度 (英寸)	1.4252 inch
长度	14.2 mm	长度 (英寸)	0.5591 inch
净重	23 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

屏蔽	不带屏蔽	颜色编码	银灰色
外壳基本材料	铸铝, 经镀镍处理的	安装方式	4 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	500
污染等级	2	密封材料	NBR
锁定类型	Push Pull 推拉		

通用标准

UR 证书号	E92202
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

