

产品图片



插图类似

通用订货数据

版本	, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC $\pm$ 10 %, 持续电流: 8 A, 插拔联接
订货号	2494270000
类型	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	15.7 mm	高度 (英寸)	0.6181 inch
宽度	12.7 mm	宽度 (英寸)	0.5 inch
净重	13.3 g		

温度

存储温度	环境温度	-20 °C...70 °C
工作温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	24 V DC $\pm$ 10 %	状态显示	不
--------	--------------------	------	---

负载侧

持续电流	8 A	最大开关电压, 交流	250 V
最小开关电流	5 mA	触点类型	2 CO contact (AgNi)

绝缘设计

防护等级	I
------	---

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		