

## RCL425615T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



## 插图类似

## 通用订货数据

版本	, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 8 A, 插拔联接
订货号	<a href="#">2494300000</a>
类型	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
数量	20 items

## RCL425615T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	15.7 mm	高度 (英寸)	0.6181 inch
宽度	12.7 mm	宽度 (英寸)	0.5 inch
净重	13.3 g		

## 温度

存储温度	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 控制侧

额定控制电压	115 V AC	状态显示	不
--------	----------	------	---

## 负载侧

额定开关电压	250 V AC	最大开关电压, 交流	132 V
触点类型	2 CO contact (AgNi)		

## 基本信息

颜色编码	透明
------	----

## 绝缘设计

污染等级	3	防护等级	IP67
------	---	------	------

## 联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		