

**HDC C MHX SM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, 冷压插针, MHX, 插针式, 最大压接面积: 8, 车削的, 铜合金
订货号	<a href="#">2494550000</a>
类型	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
数量	25 items

## HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重 3.19 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 通用参数

插针直径 Ø	4 mm	导线最大压接面积, AWG	AWG 8
额定连接下的裸线长度	15 mm	联接类型	冷压联接
设计应用	MHX	通道电阻	≤ 1 mΩ
最大压接面积	8 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	10 mm <sup>2</sup>
表面处理	银的	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	基础材料	铜合金
生产流程	车削的	导线压接面积	10 - 8 mm <sup>2</sup>
触点材料	铜合金		

## 重要注意事项

产品信息 仅 1231 或 1028 型柔性多股导线

## 分类


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

类型	CTIN CM 3.6	版本
订货号	<a href="#">9205440000</a>	端头的压接工具, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	