数据信息页

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质
订货号	2498330000
类型	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
数量	10 items

数据信息页

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	107 mm	高度 (英寸)	4.2126 inch
净重	188 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	20 mm
带 GWDR 的承托类型	IP68	阻燃等级符合 UL 94	None
最大工作温度	130 °C	最小工作温度	-40 °C
卤素	无卤	标准	EN 45545-2:2013
AF 尺寸 1	45 mm	AF 尺寸	45 mm
防护等级	IP68 - 15 bar	电缆接头	M 40
基础材料	黄铜材质	螺纹 （外部）	M 40
螺纹长度	8 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		