

HDC XX5E01 FFSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑型**

该双极总线模块兼容兆位和千兆位数据接插件，可在单个模块内实现双线路传输。其用途极为广泛 – 适用于铁路电缆、工业电缆、拖链应用、Profibus 总线以及现场组装数据连接器。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 订货号 | 2503540030 |
| 类型 | HDC XX5E01 FFSM12D-0030 |
| GTIN (EAN) | 4050118778540 |
| 数量 | 1 items |

HDC XX5E01 FF5M12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 34.32 g

温度

温度限值 -30 °C ... 90 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

通用数据

| | | | |
|--------|------------|------|-----------|
| 回路数 | 4 | 电缆长度 | 0.3 m |
| 编码 | D-编码 | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 传输速率 | 100 MBit/s | 绝缘电阻 | ≥ 108 Ω |
| 目录册 | Cat. 5e | 额定电压 | 250 V |
| 额定电流 | 4 A | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 污染等级 | 2 | 对侧型号 | 插座, M12D |
| 侧面模块型号 | 插座 | | |

电缆技术参数

| | | |
|------|----------------|-----|
| 电缆长度 | 0.3 m | |
| 护套颜色 | 绿色 | |
| 带屏蔽 | 是 | |
| 卤素 | 无卤 | |
| 绝缘 | PE | |
| 护套材料 | PUR | |
| 颜色编码 | 白色, 黄色, 蓝色, 橙色 | |
| 外直径 | 符号 | ± |
| | 公差 | 0.2 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |