

HDC XX6A02 MFSXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑型**

该双极总线模块兼容兆位和千兆位数据接插件，可在单个模块内实现双线路传输。其用途极为广泛 – 适用于铁路电缆、工业电缆、拖链应用、Profibus 总线以及现场组装数据连接器。

通用订货数据

订货号	2503800300
类型	HDC XX6A02 MFSXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118522532
数量	1 items

HDC XX6A02 MFSXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 157.52 g

温度

温度限值 -30 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

通用数据

回路数	8	电缆长度	3 m
编码	X-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	10 Gbps, 10 Gbit/s	绝缘电阻	≥ 108 Ω
目录册	Cat. 6A	额定电压	50 V
额定电流	0.5 A	插拔次数	≥ 100
型号	插头	污染等级	2
对侧型号	插座, 直型	侧面模块型号	公头

电缆技术参数

电缆长度	3 m	
护套颜色	绿色	
带屏蔽	是	
卤素	无卤, 符合IEC 60754-1标准	
绝缘	PE, 发泡	
护套材料	PUR	
颜色编码	白/橙, 橙色, 白/绿, 绿色, 白/棕, 棕色, 白/蓝, 蓝色	
外直径	直径	6.4 mm
	符号	±
	公差	0.3
外径	6.4 mm ± 0.3	

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		