

**IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	FrontCom, 大号电源插芯, USB 充电器
订货号	<a href="#">2505070000</a>
类型	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
数量	1 items

**IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

52.5 g

温度

存储温度

工作温度

0 °C...45 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2, Diboron trioxide 1303-86-2

SCIP

b775a754-112e-4875-a385-5b9a9936ea27

基本信息

防护等级

I

插芯类型

大号电源插芯

USB 充电器

充电插座

2x USB A

输入电流

≤ 300 mA

输入电压

100...240 V

最大输入电压

240 V

最小输入电压

100 V

输出电流

3 A

输出电压

5 V

输出电压

5 V DC

输出电压类型

DC

频率范围

50...60 Hz

效率

80%

待机模式功耗

最大 0.1 W

防护等级

II

标准

EN 60950-1, EN 62684

电气特性

效率

80%

可接导线

剥线长度

6 mm

联接类型

螺钉联接

导线截面积, 极软线, 带管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 硬导线

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 带管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 硬导线

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 带管状端头

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 极软线, 带管状端头

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

**IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



尺寸图

