

ES EPG/HPG 60 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	压接工具部件, 6mm ² , 锯齿状压接
订货号	2505280000
类型	ES EPG/HPG 60 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118519662
数量	1 items

ES EPG/HPG 60 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	42 mm	宽度 (英寸)	1.6535 inch
净重	117.92 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

压接宽度	5 mm	铜压接横截面	6
压接宽度, 单位 mm	5		

压接工具数据

Crimpart/-profil	锯齿状压接
电缆端头截面积	标称 6 mm ²

触点描述

插针类型	DIN 46234 电缆端头, DIN 46341 部分 1 电缆端头, DIN 46230 电缆端头	导线最大压接面积, AWG	10
导线最小压接面积, AWG	10	压接范围, 最大	6 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		